

Parafoudre basse tension type T2 I_{max} 40kA/pôle - 4P 440 V~ (IT) - 4 modules

REF. 4 122 33

633,60€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.701 dm ³
Poids	455 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Parafoudres sans protection de court-circuit

T2 - I_{max} 40 kA - U_c 440 V~ (IT)

- Parafoudres adaptés aux conditions de tension élevées qui apparaissent entre les pôles en cas de second défaut dans les régimes IT. Up 2,1 kV, U_c 440 V~
- Caractéristique Type 2 : I_n 20 kA, I_{max} 40 kA
- Régimes de neutre : TT, TNC, TNS, IT
- Protection contre les fins de vie en court-circuit à associer : DX³ 40 A courbe C
- Nombre de pôles : 4P
- Report d'état CA + SD : Oui
- Nombre de modules : 4

Caractéristiques Générales

Parafoudres Type 2 (T2)

- Les parafoudres 1P+N et 3P+N sont à technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles
- Ces parafoudres peuvent être installés en amont du différentiel principal
- Parafoudres avec cassettes débrochantes et indicateurs d'état pour les branches phase-neutre des xP+N et pour toutes les branches des xP :
- Vert : parafoudre en fonction
- Orange : cassettes à remplacer
- Conformes aux normes EN/IEC 61643-11