



Grille passe-câbles plastique 42U largeur 100mm pour baie serveur 19pouces

REF. 4 468 95

LINKEO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

- Pour baies 42U
- Largeur 100mm

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Profondeur/longueur hors tout	10 mm
Modèle	panneau de câblage	Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Matériau	métal	Classe de protection (IP)	Non applicable
Montage 482,6mm (19 pouces)	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Largeur	100 mm	Couleur	Autre
Nombre d'unités en hauteur (HE)	42	Sans halogène	Oui
Hauteur hors tout	1881 mm	Equipé d'une porte ou couvercle	Non