



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis 2P 230V~ à 400V~ - 10A - typeAC 30mA

REF. 4 111 57

290,40€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.35 dm ³
Poids	503 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Bipolaires 230/400 V~

- Pour peigne HX³ traditionnel bipolaire réf. 4 049 38/39 ou câblage traditionnel
- Pouvoir de coupure en 230 V~ : 25 kA selon EN 60947-2

Type AC

- Vis/vis
- Sensibilité : 30 mA
- I_n : 10 A
- Nombre de modules : 4

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection des départs

- Conformés à la norme NF EN 61009-1
- Pouvoir de coupure :
 - 6000 - NF EN 60898-1
 - 10 kA - EN 60947-2
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- 2 types de connexion :
 - vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
 - auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

