



Manette Axolute neutre type bascule 2 modules - white

REF. HD4911M2

MY HOME

LEGRAND

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Axolute, manette à monter sur un mécanisme BUS ou KNX, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :- référence H4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence H4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence H4661M2 : actionneur avec commande intégrée pour volets motorisés MyHOME_Up- référence H4660M2 : commande spécifique pour gestion avancée de moteurs- référence H4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX
- Manette type bascule 2 modules
- Sans marquage
- Finition White

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Axolute

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Brillant
Modèle	Bouton-poussoir en deux parties	Traitement antibactérien	Non
Impression/marquage	Sans	Couleur	Blanc
Sylbole scannable / sans obstacle	Oui	Numéro RAL (équivalent)	9003
Utilisation	Bouton à contact maintenu	Avec champ d'inscription	Non
Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus	Non	Avec lentille/symbole interchangeable	Non
Type de fixation	Fixation à borne	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui	Largeur	45 mm
Matériau	Plastique	Hauteur	45 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur	5.3 mm
Sans halogène	Oui	Temperature de stockage	-10-70 °C
Traitement de surface	Laqué / peint	EAN/Gencode	8012199981147