



Commande sans fils pour VMC connectée Céliane with Netatmo - graphite sans plaque

REF. 067763A

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane with Netatmo, la commande sans fils pour VMC permet de commander à distance le micromodule pour VMC connectée sans tirer de fils, à combiner avec une plaque pour jouer sur les couleurs et les matières

- Fonction gestion petite vitesse et grande vitesse
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible
- Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Graphite

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Céliane with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Une fois installée au mur, la commande de VMC sans fils dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Céliane with Netatmo

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP) ou via l'App Home + Control

Les + installation

Extra plate, la commande de VMC sans fils se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis - Elle est donc repositionnable - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Ajouter facilement des points de commande pour votre VMC (ex : salle de bain)

Recommandations / restrictions d'usages

A équiper d'une plaque de finition Céliane

Pour associer votre commande de VMC sans fils, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Céliane with Netatmo

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appariement des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio	2400 MHz	Température de stockage	0-45 °C
Système Rollingcode	Oui	Neutre obligatoire	Non
Couverture	185 m	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Nombre de commandes	2	Couleur	Anthracite
Avec émetteur radio manuel	Oui	Sans halogène	Oui
Contact à poussoir radio encastré	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Contact à poussoir radio en saillie	Oui	Mode de pose	Apparent/saillie
Avec codeur radio	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe de protection (IP)	IP40	Objet connecté	Oui
Couvercle de protection du clavier	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Alimentation	Pile non-rechargeable	Pilotable à la voix	Oui
Largeur hors tout	74 mm	Programmable	Oui
Hauteur hors tout	74 mm	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Profondeur/longueur hors tout	13 mm	Connectable par box Internet	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK02	Fonction d'usage du produit	Gestion Confort Thermique
Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C	EAN/Gencode	3414972322249