

## Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 18mm section mini 0,75mm<sup>2</sup>

REF. 0 379 37

MÉMOCAB

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mémocab, porte-repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

- Porte-repères Mémocab pour filerie 0,75mm<sup>2</sup> à 4mm<sup>2</sup>
- Longueur de repérage 18mm
- 7 repères
- Ø minimum : 2,3mm<sup>2</sup>
- Ø maximum : 4,8mm<sup>2</sup>

### Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

<b>Modèle</b>	forme de rouleau	<b>Longueur</b>	18 mm
<b>Crantage</b>	sans	<b>Couleur</b>	incoloré
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Transparent</b>	Oui
<b>Diamètre du conducteur</b>	1 - 2.3 mm	<b>Avec zone de texte</b>	Non
<b>Diamètre de câble</b>	2.3 - 4.8 mm	<b>Impression</b>	sans
		<b>Type de montage</b>	autre