

Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A

REF. 0 373 95



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.562 dm ³
Poids	420 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Etagés pour cosses

125 A

- Fixation sur rail EN 60715 symétrique profondeur 15mm ou sur platine par vis Ø4 mm (en ôtant les griffes)
- Composé de 4 barres 12 x 4 mm recevant chacune 5 connecteurs 2 x 10 mm² (livrés non montés)

Caractéristiques Générales

Répartiteurs de puissance extra-plats et étagés - 125 à 400 A

- Répartition "standard"
- Livrés avec écran de protection et indication "Tension dangereuse" (NF X 08-003)