

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support référence 080254

REF. 0 802 84

MOSAIC

LEGRAND



Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Cadre saillie Mosaic 10 modules ou 4x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
- Profondeur 40mm
- Equipé d'une entrée amovible 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante

Avantages

- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

Les + installation

Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

Les + utilisation

Jusqu'à 4 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Cadre apparent	Avec entrée de câble	Oui
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires	Oui	Avec entrée de câble	Oui
Nombre de modules (construction modulaire)	10	Avec insertion de raccord à écrou	Non
Nombre d'unités	1	Résistant aux chocs	Oui
Sens de montage	Horizontal	Classe de protection (IP)	IP2X
Forme	Rectangulaire	Largeur	295 mm
Matériau	Plastique	Hauteur	83 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Profondeur	40 mm
Sans halogène	Oui	Largeur d'appareil	295 mm
Type de traitement de la surface	Non traité	Hauteur d'appareil	83 mm
Finition de la surface	Brillant	Profondeur d'appareil	40 mm
Couleur	Blanc	Résistance aux chocs (IK)	IK02
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Transparent	Non	Température de stockage	-10-70 °C
Avec cadre de recouvrement	Non	EAN/Gencode	3245060802844