



Voyant à LED CX³ simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V= - vert - 1 module

REF. 4 129 21

CX³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

CX³, voyant à LED pour indication de l'état d'un circuit, d'un produit associé ou d'une phase

- Voyant LED simple 12V~ à 48V~ ou 12V= à 48V=
- Voyant vert - 1 module
- Equipé d'une LED non interchangeable - Durée de vie LED : 100000 heures
- Consommation LED :
 - 0,17W en 230V~
 - 0,11W en 24V~
- Conforme à la norme IEC 60947-5-1

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Information sur la gamme

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l'alimentation des circuits d'éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur de la calotte	vert
Source lumineuse	LED
Puissance de la lampe max.	0.12 W
Tension assignée	48 V
Type de tension	AC/DC
Largeur dans les unités de partition	1
Profondeur d'encastrement	44 mm
Classe de protection (IP)	IP20