



Support plaque étanche 2 postes verticaux Plexo composable IP55 - gris

REF. 0 696 85

PLEXO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, support plaque étanche pour lieux humides, permet l'installation en encastré des mécanismes

- Support plaque Plexo composable - Gris
- IP55 - IK07 - 2 postes verticaux
- Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox - Entraxe 71mm
- Livré avec plaque pré-clippée - Clic sonore pour s'assurer que la plaque est bien clippée
- Peut être équipé d'une borne de connexion Nylbloc auto, 2 conducteurs pour un éventuel repiquage

Les + utilisation

Reçoit les mécanismes composables

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition de la surface	Mat
		Couleur	Gris
Nombre d'unités	2	Numéro RAL (équivalent)	7046
Sens de montage	Vertical	Transparent	Non
Nombre d'unités, horizontales	1	Avec couvercle à charnière	Non
Nombre d'unités, verticales	2	Classe de protection (IP)	IP55
Nombre d'inserts pour interrupteurs	2	Résistance aux chocs	IK07
Avec grille de montage	Oui	Type de fixation	Fixation à vis
Montage encastré	Oui	Largeur	157 mm
Adapté à une boîte de canal noyé	Non	Hauteur	86 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Profondeur	46 mm
Adapté à une installation intégrée	Non	Température d'utilisation /d'installation	-25-60 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Température de stockage	-25-60 °C
Matériau	Plastique	Essence du bois en latin	Non applicable
Qualité du matériau	Thermoplastique	Certification du bois (liste)	Non applicable
Sans halogène	Oui	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
Traitement antibactérien	Non	EAN/Gencode	3245060696856
Traitement de surface	Non traité		