

Coffret de sécurité réserve de clés - vert

REF. 0 380 55

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffrets réserve de clés

- Polycarbonate - Classe II - IP 44 - IK 07
- Equipés de :
 - une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850
 - 1 contact 48 V~ - 100 mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, réf. 0 042 76/77 ou réf. 0 766 82
 - 3 arrivées de câble pour PE PG 7
 - Dim. : 125 x 125 x 45 mm
 - Marteau brise glace (réf. 0 380 91) à commander séparément
 - Vert

Caractéristiques générales

Coffrets de sécurité - réserve de clés et accessoires

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Type de montage | saillie | Numéro RAL | 6016 |
| Type de couvercle | porte | Possibilité de montage en saillie | Oui |
| Finition du couvercle | avec échancrure | Nombre d'entrées de conduit | 3 |
| Type de porte | unique | Matériau du boîtier | plastique |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui | Traitement de surface | autre |
| Avec serrure | Oui | Avec plaque de montage | Non |
| Hauteur | 125 mm | Adapté à un usage extérieur | Non |
| Largeur | 125 mm | Adapté à un parafoudre | Non |
| Profondeur | 45 mm | Classe de protection (IP) | IP44 |
| Profondeur intérieure | 35 mm | Classe de protection | II |
| Épaisseur de matériau du boîtier | 2.8 mm | Résistance aux chocs | IK07 |
| Épaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 2.8 mm | Maintien de fonction | sans |