



Commande filaire BUS KNX Céliane avec 1 ou 2 touches à 4 appuis à équiper d'un ou deux enjoliveurs

REF. 0 675 71

CÉLIANE

LEGRAND

Céliane, une commande BUS KNX, avec des canaux configurables complètement indépendants, permettant de nombreuses fonctions, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Commande BUS KNX Céliane 1 touche ou 2 touches (en fonction de l'enjoliveur associé) 4 appui
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur, une bague et une plaque Céliane
- Fonction de la commande configurable - La programmation de la commande sera réalisée via le logiciel ETS
- Equipée de 4 LED RGB (12 couleurs disponibles) programmables permettant d'afficher les états des charges, et les retours d'états du système (fonctionnement normal, forcé, dérogé, repérage de jour/de nuit...), les alarmes
- 2 modules - A équiper de 1 enjoliveur ou 2 enjoliveurs pour obtenir une commande 1 touche ou 2 touches
- Tension d'alimentation : 29V= sur BUS KNX

Les + installation

Raccordement directement sur le câble BUS/KNX (livrées avec connecteur pour repiquage)

Les + utilisation

Permet la commande d'éclairage (on/off, variation, scénario, forçage), des volets roulants (montée, descente, stop), des stores et autres récepteurs

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau	Plastique
		Qualité du matériau	Thermoplastique
Système de bus KNX	Oui	Type de traitement de la surface	Non traité
Système de bus KNX-radio	Non	Finition de la surface	Brillant
Système de bus radio	Non	Couleur	Noir
Système de bus LON	Non	Transparent	Non
Système de bus Powernet	Non	Avec thermostat d'ambiance	Non
Autres systèmes de bus	Sans	Avec capteur infrarouge	Non
Radio bidirectionnelle	Non	Classe de protection (IP)	IP40
Mode de pose	Encastré	Température d'utilisation /d'installation	-5-45 °C
Avec protection contre le vol/démontage	Non	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Couplage au bus inclus	Oui	Sans halogène	Oui
Nombre de points d'actionnement	4	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de touches	2	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Avec affichage LED	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec champ d'inscription	Non	EAN/Gencode	3414970307910
Avec affichage	Non		