



Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt - 3P - fixation centrale Ø22 sur porte

REF. 0 235 17

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits électriques

- Mini-commutateur à cames 3 directions sans position arrêt
- 3 pôles - Gamme mini-com - Valeur maximum en AC21 : 10A - 9 contacts à ouverture positive et double coupure des pôles
- Présentation : plastron alu avec marquage et manette gris et noir pour les appareils à manette, têtes de commande à manette et à clé (clé n° 455) sans plastron et sans étiquette
- IP65 à l'avant de l'enveloppe - IP2X à l'arrière de l'enveloppe
- Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - CSA (USA - Canada)

Les + installation

Montage sur portes d'enveloppes par fixation centrale Ø16mm et Ø22mm

Les + utilisation

Permet de sélectionner et de changer l'état des circuits dans lesquels il est intégré - Permet de visualiser l'état de l'équipement en fonction de la position de la manette

Recommandations / restrictions d'usages

Encombrement réduit pour gain de place dans les installations

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du commutateur	Commutateur multi-positions	Type de construction de l'appareil	Appareil encastré
Nombre de pôles	3	Adapté à une fixation sur sol	Non
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	400 V	Adapté à une fixation frontale	Oui
Courant permanent nominal Iu	10 A	Appareil complet dans un boîtier	Non
Nombre de positions de commutation	3	Finition de l'élément d'actionnement	Manette / levier
Avec position 0	Non	Taille du panneau frontal	30 x 30 mm
Avec retour automatique à la position 0	Non	Classe de protection (IP), face avant	IP65
		EAN/Gencode	3245060235178