



## Câble optique OS2 monomode ( compatible OS1 ) à structure libre LCS<sup>3</sup> pour extérieur 12 fibres

REF. 0 325 15

4,43€ Tarif professionnel de référence HT / mètre

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	2000 metres
Volume	1374 dm <sup>3</sup>
Poids	189000 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Câbles optiques OS2 monomodes (9/125 µm) - (compatible OS1)

- Pour installations monomodes 9/125 µm, type OS2
- Gaine de couleur jaune ou noire pour extérieur, anti-rongeur...
- Structure libre
- Extérieur, anti-rongeur par mèches de verre, renfort acier annelé
- 12 fibres

#### Caractéristiques Générales

#### LCS<sup>3</sup> fibre optique - câbles

- Gaine LSOH (sauf réfs. 0 325 13/15/23/24/25/4,/41/42/46/47)
- Code couleur : FOTAG
- Conformes à la norme EN 50173-2, ISO IEC 11801
- Conditionnement sur touret (2 000 m)
- Structure serrée : "easy strip"
- Références conformes à la nouvelle réglementation RPC