




## Quadruple prise de courant Céliane Surface complet + boîte à encastrer - Alu

REF. 2 001 48

CÉLIANE

LEGRAND



Niveau   

Finition Aluminium



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les prises de courant précâblées Céliane vous permettent dans le cas d'une rénovation ou d'une installation neuve de brancher plusieurs appareils au même endroit : en partant des mêmes fils, les possibilités de branchement sont multipliées

- Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer avec sa boîte

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
Type de pose	▪ Encastré
Etat de livraison	▪ Kit
Intensité	▪ 16 A
Tension	▪ 250 V
Nombre de modules	▪ 4 postes
Composition	▪ Livré complet avec support, plaque alu et boîte d'encastrement
Dimensions	▪ 45 x 180 x 33,5 mm

---

Type de connexion	▪ Bornes à connexion automatiques
IP	▪ 40
IK	▪ 04

---