

Raccord mâle coudé 45° pour conduit flexible RTA polyamide Ø12mm ISO16

REF. 6 667 02

6,37€ Tarif professionnel de référence HT



VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	10 unités
Volume	0.72 dm ³
Poids	140 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Raccord mâle coudé 45°

Pour filetage ISO

- Agréé IMQ
- Ø intérieur : 12 mm
- ISO 16
- Agréés UR

Caractéristiques Générales

Système conduits flexibles RTA polyamide LGP - avec raccords et dérivations polyamide