



Jeu de 2 cordons verticaux 47U plastique pour baie serveur 19pouces largeur 800mm

REF. 4 468 92

LINKEO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

- Pour baies 47U
- Kit de 2
- Noir

Les + utilisation

Le câblage professionnel avec une structure de type doigt facilite le travail de l'utilisateur. Il fournit une zone d'utilisation plus optimale dans l'armoire.

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs (IK)	Non applicable
Modèle	Rail de guidage de câbles	Classe de protection (IP)	Non applicable
Matériau	Plastique	Température d'utilisation /d'installation	-25-70 °C
Montage 482,6mm (19 pouces)	Non	Couleur	Noir
Largeur	800 mm	Numéro RAL	9005
Nombre d'unités en hauteur (HE)	47	Sans halogène	Oui
Hauteur hors tout	2090 mm	Equipé d'une porte ou couvercle	Oui
Profondeur/longueur hors tout	180 mm	EAN/Gencode	3414972027632