



## Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive

REF. BT344845

CLASSE 300

BTICINO

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail

- Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc.
- Écran tactile vertical de 5 "avec possibilité de personnaliser les favoris et de voir les notifications. Avec la boucle magnétique
- Produits de sécurité intelligents intégrés nativement et application Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier
- L'unité intérieure permet également de créer et de gérer à la fois les solutions BUS SCS et Zigbee Smart Home sans ajouter de passerelles dédiées
- Répondeur et communication directe avec le standard si disponible dans le système

### Avantages

Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions Alexa et d'activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels à l'aide de la voix

Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.

Nouveau design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, au portier vidéo préféré, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.

### Les + installation

Installation traditionnelle à 2 FILS et connectivité via Wi-Fi ou Ethernet (avec accessoire dédié BT-344844). La configuration est possible via le menu de l'appareil ou à l'aide des configurateurs. Installation murale avec support inclus

### Les + utilisation

Service vocal intégré d'Alexa pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

### Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand (filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Oui
		Traitement antimicrobien	Non
		Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Avec vidéo	Oui	Section de câble	0.28 - 0.5 mm <sup>2</sup>
Technique d'installation	système bus	Equipé d'un porte étiquette	Non
Type de montage	saillie	Equipé de prise(s) USB	Oui
Matériau	plastique	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Système d'image	PAL	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Propriété du système d'image	couleur	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Avec fonction mémoire	Oui	Entre axe de fixation horizontale	40 - 40 mm
Protégé contre les écoutes	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Fonctions de commutation	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Mains libres	Oui	Adressable	Oui
Peut être connecté à un smartphone	Oui	Portier avec Application mobile	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Nombre de sonneries	6
Ouvre-porte automatique	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Couleur	blanc	Résolution de l'écran	1280x720
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Arrêt automatique d'appel	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Communication interne	Oui	Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Distinction d'appel	Oui	Type de caméra	Non applicable
Réglage du volume sonore	Oui	Distance max entre platine et poste intérieur	200 m
Avec écran tactile	Oui	Code CEI (Pack1)	non applicable
Largeur	130 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Hauteur	230 mm	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Profondeur	40 mm	Code CEI (Pack2)	non applicable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Pile ou Accumulateur (Pack2)	non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Composition de l'élément (Pack2)	non applicable
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Objet connecté	Oui
Possible support IFTTT	Non	Type de communication	SCS
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Classe de protection (IP)	IP54	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C	Pilotable à la voix	Oui
Température de stockage	-10 - 70 °C	Programmable	Oui
Type de tension	DC	Connectable par box Internet	Oui
Tension d'alimentation	20 - 27 V	Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa
Courant d'alimentation	0.1 - 0.580 A	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz		
Niveau sonore	80 dB		
Consommation en veille	215 mA		