



## Poste intérieur connecté blanc Classe 300EOS with Netatmo écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive

REF. BT344845

CLASSE 300EOS  
WITH NETATMO

BTICINO

693,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur connecté blanc Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Contrôlable :
  - en local
  - par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
  - à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
- Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l'App.Home + Control
- Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
- Fonctionnalités évoluées :
  - système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur
  - fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)
  - équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
  - touches d'ouverture de gâche
  - touches capacitives pour principales fonctions : décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
  - témoins LED de notifications
- Installation murale en saillie avec support de fixation fourni

### Avantages

- Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions et d'activer les fonctions de portier vidéo, les routines, les rappels à l'aide de la voix
- Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.
- Design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.

### Les + installation

Possibilité de connexion par Wi-Fi ou par Ethernet avec le cordon RJ 45 réf. BT344844

### Les + utilisation

Commande vocale Alexa intégrée pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

### Information sur la gamme

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui	Consommation en veille	215 mA
Technique d'installation	Système bus	Sans halogène	Oui
Mode de pose	Saillie	Traitement antimicrobien	Non
Matériau	Plastique	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Protocole d'image	PAL	Section de câble	0.28-0.5 mm <sup>2</sup>
Propriété du système d'image	Couleur	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Avec fonction mémoire	Oui	Equipé de prise(s) USB	Oui
Avec secret de conversation	Oui	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Autre(s) commande(s) possible(s)	Oui	Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Mains libres	Oui	Entre axe de fixation horizontale	40-40 mm
Voyant de fonctionnement	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Peut être connecté à un smartphone	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Taille de l'écran	127 mm	Adressable	Oui
Taille de l'écran (pouces)	5 inch	Portier avec Application mobile	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Nombre de sonneries	6
Ouvre-porte automatique	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Couleur	Blanc	Résolution de l'écran	1280x720
Type d'interface	Wi-Fi/WLAN	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Arrêt automatique d'appel	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Communication interne	Oui	Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Réglage de la tonalité d'appel	Oui	Type de caméra	Non applicable
Réglage du volume sonore	Oui	Distance max entre platine et poste intérieur	200 m
Avec écran tactile	Oui	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Largeur	130 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Hauteur	230 mm	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Profondeur	40 mm	Code CEI (Pack2)	Non applicable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Pile ou Accumulateur (Pack2)	Non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Composition de l'élément (Pack2)	Non applicable
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Objet connecté	Oui
Compatible IFTTT	Non	Mode de commande	Réseau Wifi
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ App Store</li> <li>▪ Google Play Store</li> </ul>
Classe de protection (IP)	IP54	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C	Pilotable à la voix	Oui
Température de stockage	-10-70 °C	Programmable	Non
Type de tension	DC	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Tension nominale (U <sub>n</sub> )	20-27 V	Connectable par box Internet	Oui
		Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa
			▪ Home + Security

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

tension nominale (V)	230 V	Nom de l'application	▪ Home + Control
Courant d'alimentation	0.1-0.580 A	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
Fréquence	50-60 Hz	EAN/Gencode	8005543678930
Niveau sonore	80 dB		

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*