



Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive

REF. BT344845

CLASSE 300

BTICINO

555,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, permettant à l'utilisateur depuis un smartphone de voir qui sonne et répondre, ouvrir le portail

- Possibilité d'interagir avec Alexa avec des touches capacitives dédiées ou avec la voix pour activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels, etc.
- Écran tactile vertical de 5 "avec possibilité de personnaliser les favoris et de voir les notifications. Avec la boucle magnétique
- Produits de sécurité intelligents intégrés nativement et application Home + Security pour gérer à distance le système de sécurité et de portier
- L'unité intérieure permet également de créer et de gérer à la fois les solutions BUS SCS et Zigbee Smart Home sans ajouter de passerelles dédiées
- Répondeur et communication directe avec le standard si disponible dans le système

Avantages

Alexa intégré donne la possibilité d'exploiter toutes les fonctions Alexa et d'activer les fonctions de portier vidéo, les fonctions de maison intelligente, les routines, les rappels à l'aide de la voix

Possibilité d'intégrer des dispositifs de sécurité Netatmo tels que caméra intelligente, capteur de fenêtre et de porte, sirène intelligente et capteur de fumée. Depuis l'application H + S, il est possible de gérer toutes les portes d'entrée et les fonctions de sécurité intelligentes.

Nouveau design moderne avec écran tactile vertical de 5 "pour accéder à la liste des notifications, au portier vidéo préféré, aux commandes de sécurité et de maison intelligente.

Les + installation

Installation traditionnelle à 2 FILS et connectivité via Wi-Fi ou Ethernet (avec accessoire dédié BT-344844). La configuration est possible via le menu de l'appareil ou à l'aide des configurateurs. Installation murale avec support inclus

Les + utilisation

Service vocal intégré d'Alexa pour gérer votre maison et vos activités quotidiennes; écran tactile vertical intuitif de 5 "et application Home + Security pour gérer les dispositifs de sécurité et le système d'entrée de porte.

Information sur la gamme

L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers smart du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de l'univers connecté Legrand (filaire, sans fil, MyHome) ainsi que les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre l'assistance vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie et de smarthome par la voix.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Oui
		Traitement antimicrobien	Non
Avec vidéo	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Technique d'installation	système bus	Section de câble	0.28 - 0.5 mm ²
Type de montage	saillie	Equipé d'un porte étiquette	Non
Matériau	plastique	Equipé de prise(s) USB	Oui
Système d'image	PAL	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Propriété du système d'image	couleur	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Avec fonction mémoire	Oui	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Protégé contre les écoutes	Oui	Entre axe de fixation horizontale	40 - 40 mm
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Fonctions de commutation	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Peut être connecté à un smartphone	Oui	Adressable	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Portier avec Application mobile	Oui
Ouvre-porte automatique	Oui	Nombre de sonneries	6
Couleur	blanc	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Finition de l'interface	Wi-Fi/WLAN	Résolution de l'écran	1280x720
Arrêt automatique d'appel	Oui	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Communication interne	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Distinction d'appel	Oui	Fonction de mémorisation des visiteurs	Oui
Réglage du volume sonore	Oui	Type de caméra	Non applicable
Avec écran tactile	Oui	Distance max entre platine et poste intérieur	200 m
Largeur	130 mm	Code CEI (Pack1)	non applicable
Hauteur	230 mm	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Profondeur	40 mm	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Code CEI (Pack2)	non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Pile ou Accumulateur (Pack2)	non applicable
Compatible avec Amazon Alexa	Oui	Composition de l'élément (Pack2)	non applicable
Possible support IFTTT	Non	Objet connecté	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Type de communication	SCS
Classe de protection (IP)	IP54	Plateforme de téléchargement d'applications	Multistore
Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Température de stockage	-10 - 70 °C	Pilotable à la voix	Oui
Type de tension	DC	Programmable	Oui
Tension d'alimentation	20 - 27 V	Connectable par box Internet	Oui
Courant d'alimentation	0.1 - 0.580 A	Assistants vocaux compatibles	Amazon Alexa
Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz	Fonction d'usage du produit	Portiers/interphonie
Niveau sonore	80 dB		
Consommation en veille	215 mA		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.