

## Luminaire encastré rectangulaire avec grille blanc Kalank standard avec fonction ON et OFF et lampe fluo 1200lm

REF. 581 190



310,00€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Sarlam
Emballage	1 unité
Volume	5.767 dm <sup>3</sup>
Poids	1449 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### ON/OFF

- Peuvent être associés à un détecteur PIR

##### Fluo 1200 lm

- Consommation totale : 19 W
- Puissance source : 18 W
- Lampe G24q2 fournie
- Standard 330 x 130 mm
- Blanc

#### Caractéristiques Générales

##### Luminaires encastrés Kalank rectangulaires avec grille - fluo (flux brut)

- Classe I.
- 850 °C/30 sec
- Mode de pose : encastré mural, encastré faux-plafond (voir accessoires et boîtes d'encastrement)
- Luminaires standards : aluminium-verre IP 55 / IK 07
- Lieux d'application :
- logements collectifs sociaux
- logements collectifs privés
- foyers et logements étudiants
- hôtellerie
- établissements scolaires, établissements de santé, bâtiments tertiaires, établissements recevant du public