



## Disjoncteur DX<sup>3</sup> 25kA arrivée haute et départ bas à vis 1P 230V~ à 400V~ - 40A - courbe C - 1,5 modules

REF. 4 097 59

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.332 dm <sup>3</sup>
Poids	239 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Unipolaires 230/400 V~

- Pour peigne HX<sup>3</sup> optimisé universel mono réf. 4 049 26/37 ou câblage traditionnel
- Vis/vis
- Non peignable
- In : 40 A
- Nombre de modules : 1,5

#### Caractéristiques Générales

##### Disjoncteurs DX<sup>3</sup> - 25 kA - courbe C - protection des départs

- Pouvoir de coupure :
- 25 kA - EN 60947-2 - 400 V~
- Reçoivent les auxiliaires et toutes les commandes motorisées
- Connexion vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis