

Lot de 6x50 boîtes 1 poste Batibox - profondeur 40mm

REF. 0 800 06

BATIBOX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox cloisons sèches, une boîte à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

- Lot de 300 boîte Batibox monoposte 1 poste profondeur 40mm
- Conditionné en sachet par 50 boîtes
- Øde perçage 67mm - Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes
- Etriers de serrage rétractables - Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines, défonçables sans outil
- Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + installation

Mise en place automatique des étriers lors du vissage même avec une visseuse électrique

Les + utilisation

Parfaite tenue au bâti grâce à la large collerette et aux étriers imperdables

Recommandations / restrictions d'usages

Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique...). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Mur creux	Traitement de surface	Non traité
Forme	Rond	Couleur	Jaune
Type de construction	Boîte de jonction/raccordement d'appareils	Classe de protection (IP)	IP40
Modèle	Unique	Finition du couvercle	Sans
Garnissage	Sans	Fixation du couvercle	Autre
Diamètre	67 mm	Plombable	Non
Largeur	71 mm	Maintien de fonction	Sans
Pour le nombre d'inserts d'appareil	2	Avec blindage	Non
Fixation des appareils	Visser ou à griffe	Coupe-vent	Non
Avec vis	Oui	Borne, position fixe	Non
Pour diamètre du tube	Autre	Fixation au crochet de luminaire	Non
Pour diamètre de câble	16-25 mm	Tubulure	Sans
Verrouillage de tube	Non	Avec languettes à clou	Non
Entrée de l'arrière	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Nombre d'entrées	4	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Matériau	Plastique	Température de stockage	-5-60 °C
Sans halogène	Oui	EAN/Gencode	3245060800062