



Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute vis départ haut automatique 2P 230V~ - 32A - typeAC 30mA

REF. 4 111 67

302,30€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.063 dm ³
Poids	498 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Bipolaires 230 V~

- Pour peigne HX³ optimisé universel mono réf. 4 049 26/37
- Pouvoir de coupure en 230 V~ : 25 kA selon EN 60947-2

Type AC

- Vis/auto
- Sensibilité : 30 mA
- In : 32 A
- Nombre de modules : 4

Caractéristiques Générales

Disjoncteurs différentiels monoblocs DX³ 6000 - 10 kA - courbe C - protection tête de groupe

- Permettent la répartition optimisée par peigne
- Conformes à la norme NF EN 61009-1
- Pouvoir de coupure :
 - 6000 - NF EN 60898-1
 - 10 kA - EN 60947-2
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Connexion vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto