



Tête super affleurante pousser-pousser lumineuse IP66 Osmoz composable - rouge

REF. 0 240 40

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Têtes "super-affleurant"

Trou de perçage Ø30 mm

Le bouton ne dépasse que de 3 mm

Pousser-pousser IP 66

Têtes à accrochage

Rouge

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

Equipées d'une bague de serrage

Conformes à la norme IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.