



Tête super affleurante pousser-pousser lumineuse IP66 Osmoz composable - rouge

REF. 0 240 40

33,87€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	5 unités
Volume	0.314 dm ³
Poids	150 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Têtes "super-affleurant"

- Trou de perçage Ø30 mm
- Le bouton ne dépasse que de 3 mm

Pousser-pousser IP 66

- Têtes à accrochage
- Rouge

Caractéristiques Générales

Osmoz composables : têtes lumineuses - auxiliaires de commande et de signalisation

- Equipées d'une bague de serrage
- Conformes à la norme IEC 60947-5-1