

## Cartouche industrielle cylindrique typegG 10x38mm avec voyant - 10A

REF. 0 134 10

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

---

#### Cylindriques type gG HPC (Haut Pouvoir de Coupure)

10 x 38

- Avec voyant

#### Caractéristiques générales

#### Cartouches industrielles cylindriques - type gG

Conformes aux normes EN 60269-1 et 2, IEC 60269-1 et 2, NFC 60-200

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Largeur hors tout	10 mm
Taille	10x38 mm
Type de tension	AC/DC
Profondeur/longueur hors tout	38 mm
Courant nominal assigné	10 A
Tension assignée	500 V
Classe de fonctionnement	gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
Fréquence de fonctionnement	42 - 62 Hz
Température d'utilisation /d'installation	-25 - 40 °C
Température de stockage	-40 - 70 °C