


## Coffret DRIVIA 18 modules 1 rangée IP30 IK05 - Blanc RAL9003

REF. 4 012 21



55,18€ Tarif professionnel de référence HT

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	14.572 dm <sup>3</sup>
Poids	1855 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Coffrets 18 modules par rangée

- Blanc RAL 9003
- rails inclinables 3 positions et extractibles
- espace sous rails : 40 mm
- entraxe entre rails : 125 mm
- classe II avec plaques de fond isolantes
- IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
- Livrés avec :
  - bornier à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection. 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP 2X (sauf réf. 4 012 21)
  - obturateurs séparables par module et demi-module. accessoires de pré-fixation sur goulotte GTL (ou sur mur) DRIVIA clip
  - accessoires de jumelage horizontal/vertical (pour 2 coffrets ou coffret + platines) DRIVIA easy. porte plans adhésif
  - planche d'étiquettes et bandeau de repérage des appareils modulaires
  - 1 porte-étiquette par rangée
  - Se montent sur goulottes GTL (saillie) dans bac d'encastrement ou sur mur
- Nombre de rangées : 1
- Hauteur : 250 mm
- Largeur : 355 mm
- Ep. : 103,5 mm

#### Caractéristiques Générales

##### DRIVIA 18 - coffrets 18 modules par rangée

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Établissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60 695-2-11
- Conformes à la norme IEC 60670-24
- Conformes à la norme IEC 62208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-1

## PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980374	KIT CHARNIERES + GACHE DRIVIA	5,49	10
980375	LOT DE 20 VIS CAPOT DRIVIA	10,26	1
980376	KIT DE FIXATION DRIVIA	5,72	1
980377	KIT SUPPORTS DE RAIL DRIVIA	6,87	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.