

Conduit métallo-plastique FA simple agrafage Ø intérieur 15,5mm

REF. 3 874 23

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Conduit pour système de conduits flexibles RTA métallo-plastique : assure la protection des fils et des câbles dans les environnements nécessitant de la robustesse

- Conduit métallo-plastique FA - simple agrafage
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 16mm
- Version sans halogène disponible en sur mesure

Recommandations / restrictions d'usages

Toutes les versions sans halogène sont conformes aux normes ferroviaires (UNI 11170, NF F 16-101, NF X 70-100, NF X 10-702 et CEN TS 455 45)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	16 mm	Résistance à la compression	750 N
Diamètre nominal en pouces	autre	Température d'utilisation	-15 - 60 °C
Diamètre externe	19.5 mm	Classe de protection (IP)	IP67
Diamètre intérieur	15.5 mm	Rayon de courbure, statique	90 mm
Matériau	acier	Couleur	gris
Traitement de surface	galvanisé	Caractéristiques électriques	avec propriétés de conductibilité
Matériau de la gaine 1ere	PVC	Accélérateur de flammes	Oui
Matériau de la gaine 1ere	sans gaine	Tenue à la flexion	flexible
Joint	sans joint	Profondeur/longueur hors joint	50 m