



Coffret de proximité 32A IK07 3P avec interrupteur-sectionneur Vistop et bornier de terre Viking3

REF. 0 226 05

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret de proximité avec interrupteur sectionneur Vistop pour la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage d'un équipement situé à distance

- Coffret de proximité 32A - IK07
- Composé :
 - d'un boîtier plastique IP65, couvercle transparent à charnières équipé d'un Vistop à commande latérale, poignée rouge/plastron jaune équipé d'un contact inverseur NO+NF
 - d'un bornier de terre (Viking3)
 - 2 presse-étoupe 21 P - ISO25
- 3P
- Raccordement par bornes à cage 16mm²
- Capacité nominale des bornes de terre : 10mm²

Les + utilisation

Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance : coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée), moteurs, machines fixes ou mobiles, climatiseurs... - Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence




Recommandations / restrictions d'usages

Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui	Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	1
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Commande motorisée en option	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Oui	Déclencheur voltométrique en option	Non
Finition de l'inverseur	Non	Type de construction de l'appareil	appareil complet installé dans un boîtier
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	500 V	Adapté à une fixation sur sol	Non
Tension de fonctionnement normale	500 - 500 V	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Courant permanent nominal lu	32 A	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant permanent nominal , CA-21, 400V	32 A	Adapté à un montage en distributeur	Non
Courant nominal de courte durée admissible Icw	0.5 kA	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	17 kW	Couleur de l'élément d'actionnement	rouge
Puissance de commutation à 400V	17 kW	Finition de l'élément d'actionnement	manette / levier
Nombre de pôles	3	Verrouillable	Oui
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture	1	Type de raccordement du circuit principal	raccordement à vis
		Classe de protection (IP), face avant	IP65

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980282	Poignée Latérale Rouge pour Vistop 32A	28,51	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.