

Angle plat variable pour moulure DLPlus 40x20mm - blanc

REF. 0 302 83

DLPLUS

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle plat de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure

- Angle plat pour moulure DLPlus
- Pour Moulures 40mm x 20mm
- Blanc
- Variable de 85 degrés et 95 degrés
- Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

Se clippe sur la moulure après mise en place de la platine entre deux morceaux de moulure bord à bord

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	20 mm	Traitement antibactérien	Non
Largeur	40 mm	Traitement de surface	Non traité
Modèle	Capot moulé	Adapté au maintien de fonction	Non
Angle	85-95 °	Couleur	Blanc
Matériau	Plastique	Numéro RAL	9003
Qualité du matériau	Autre	Film de protection	Non
Sans halogène	Oui	Type de fixation	Encliquetable
		EAN/Gencode	3245060302832