



## Joint de corps adhésif pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x80mm , 50x130mm , 50x145mm ou 50x180mm - blanc

REF. 0 756 66

GOULOTTE MOSAIC  
À CLIPPAGE DIRECT

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

- Joint de corps pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet le respect de l'indice de protection
- Compatible avec les goulottes Mosaic à clippage direct 50x80mm, 50x130mm , 50x145mm côté haut et 50x180mm
- Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

#### Les + installation

Fixation aisée par adhésif, pose en fin d'installation

#### Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 goulottes de même section

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		Matériau	plastique
Largeur du canal d'allège	130 mm	Qualité du matériau	ABS
Profondeur du canal d'allège	50 mm	Sans halogène	Oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Traitement antibactérien	Non
Modèle	doublage de coupe de canal	Traitement de surface	non traité
Forme	symétrique	Couleur	blanc
Type de fixation	auto-adhésif	Numéro RAL	9003