

Prise de sol et plan de travail simple 2P+T Surface 16A 250V avec platine carrée - inox brossé

REF. 0 897 60

LEGRAND



75,98 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Prise de sol et plan de travail encastrable à volet, qui permet d'installer au sol, sur un plan de travail ou au mur une fonction de distribution d'énergie ou d'information

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de sol et plan de travail simple équipée d'une prise 2P+T Surface 16A 250V
- Inox brossé - IP44 IK08
- Avec éclips de protection - Connexion par bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil
- Format carré 86x86mm
- Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité

Avantages

- Degré d'étanchéité IP44 et résistance aux chocs IK08
- Installation possible en multipostes
- Plaque extra-fine

Les + installation

Peut s'installer aussi bien au sol (béton, plancher classique ou technique) que sur un plan de travail ou un mur

Les + utilisation

L'ouverture du volet jusqu'à 180° garantit une grande accessibilité ainsi qu'une bonne résistance dans le temps

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible en extérieur si protégée des intempéries (terrasse couverte par exemple)

Obligatoire :

- Utilisation des boîtes d'encastrement Legrand: pour béton référence 080188 et pour multi matériaux références 081988
- Installer les bouchons d'isolation livrés avec la boîte d'encastrement multi matériaux références 0819 90

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------------------|
| Modèle | | Traitement antimicrobien | Non |
| Broche de contact de protection | | Repiquage possible | Non |
| Pôle neutre sectionné simultanément | Non | Avec dispositif on/off | Non |
| Type de contact de protection | Rond | Prise inclinée ou inclinable | Non |
| Nombre de contacts actifs (ronds) | 2 | Courant nominal | 16 A |
| Equippé d'un signal lumineux complémentaire | Non | Tension nominale | 250 V |
| Nombre d'unités | 1 | Fréquence | 50-60 Hz |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 2 | Adapté à la classe de protection (IP) | IP44 |
| Nombre de phases | 1 | Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Impression/marquage | Sans | Largeur d'appareil | 86 mm |
| Type de connexion | Borne automatique | Hauteur d'appareil | 86 mm |
| Avec volet de protection | Oui | Profondeur d'appareil | 42 mm |
| Avec eclips / protection enfant | Oui | Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non | Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Couleur | Aluminium | Compatible avec Google Assistant | Non |
| Finition métallique | Oui | Compatible IFTTT | Non |
| Transparent | Non | Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
| Verrouillable | Non | Avec haut-parleur bluetooth intégré | Non |
| Mécanisme d'éjection | Non | Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Non |
| Encastrement isolé | Non | Profondeur d'encastrement | 40 mm |
| Avec éclairage fonctionnel | Non | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Avec éclairage d'orientation | Non | Température de stockage | -10-70 °C |
| Protection contre les surtensions | Non | Type de tension | AC |
| Protection différentielle | Non | Power Delivery | Non |
| Avec microfusible | Non | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Alimentation spéciale | Sans alimentation spéciale | précâblé | Non |
| Mode de pose | Encastré | Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm ² |
| Type de fixation | Fixation avec vis | Nature du câble pour connexion | Rigide |
| Matériau | Métal | Section de câble | 1.5-2.5 mm ² |
| Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) | Maintien du câble | Autre |
| Sans halogène | Oui | Composition | Mécanisme complet avec plaque |
| Type de traitement de la surface | Métallique | Objet connecté | Non |
| Finition de la surface | Mat | EAN/Gencode | 3414971485617 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.