



Thermostat d'ambiance électronique à programmation hebdomadaire Mosaic 5 modules alimentation 230V~ - blanc

REF. 0 767 21

MOSAIC

LEGRAND

402,50 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, thermostat d'ambiance à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Thermostat d'ambiance électronique à programmation hebdomadaire Mosaic 230V~ - 50Hz à 60Hz - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 5 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Visualisation permanente du programme en cours :
 - 4 programmes préenregistrés, 1 programme libre,
 - 4 plages horaires maximum par jour, 2 niveaux réglables de température
- Plage de réglage 7°C à 30°C - Précision de la régulation + 0,5°C (catégorie B) - Sauvegarde permanente des programmes - Réserve de marche 100 heures - 1 sortie par contact inverseur
- Pouvoir de coupure :
 - 8A - 250VA - circuit résistif
 - 2A - 250VA - circuit inductif
 - 1mA à 500mA maximum - 12V~ à 48V~

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs - Permet d'effectuer la régulation de température pour les installations de chauffage fuel, gaz, électrique en mode confort, réduit, hors gel

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et des planchers chauffants directs

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation électrique	230 V CA	Couleur	blanc
Raccordement	tri-quadrifilaire	Numéro RAL	9003
Avec récepteur	Non	Hauteur	71 mm
Plage de mesure	7 - 30 °C	Largeur	146 mm
Capteur externe	Non	Profondeur	47 mm
Caractéristique de réglage	autre	Classe de la température de contrôle	IV
Chauffer	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Nombre de sorties chauffage	1	Compatible avec Google Assistant	Non
Adapté aux climatiseurs	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Température affichée	Oui	Possible support IFTTT	Non
Avec indication du bruit	Non	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Type de capteur	autre	Température de stockage	-10 - 70 °C
Type de montage	encastré	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Nombre de modules (construction modulaire)	5	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Avec affichage	Oui	Code CEI (Pack1)	VL2320
Commande	bouton	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	accu
Avec raccord d'eau	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Finition des contacts	contact inverseur (NO/NC)	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Tension max. contacts	250 V	Nombre de Pack 1	1
Charge de contact max.	8 A	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Classe de protection (IP)	IP20	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3 g
Antidéflagration	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
		Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.