

## Sortie de câble IP21 dooxie one livrée complète finition blanc

REF. 6 007 24

DOOXIE

LEGRAND



6,11 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie One, des produits complets pour le neuf et la rénovation, prêts à installer

- Sortie de câble IP21 dooxie One
- Protégée contre les corps solides supérieurs à 12,5mm et protégée contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)
- Mécanisme livré avec des griffes facilitant la pose en rénovation
- Livré avec coque de protection chantier à charnières qui protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
- Idéal pour raccordement convecteurs électriques

### Les + installation

Installation en monoposte ou en multipostes avec les plaques dooxie

### Les + utilisation

Répond à tous les besoins de dépannage aussi bien dans le cas d'un chantier neuf que d'une rénovation - Le sachet contient :

- un interrupteur ou va-et-vient de finition blanc avec support à vis
- une coque de protection chantier pour le neuf
- des griffes pour rénovation
- une plaque dooxie blanche carrée 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Adapté à la classe de protection (IP)	IP21
Capacité des bornes	sans	Largeur d'appareil	86 mm
Technique de raccordement	sans borne	Hauteur d'appareil	86 mm
Matériau	plastique	Profondeur d'appareil	48.5 mm
Qualité du matériau	thermoplastique	Profondeur d'encastrement	24 mm
Sans halogène	Oui	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Couleur	blanc	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Numéro RAL (équivalent)	9003	Température de stockage	-25-60 °C
		Traitement antimicrobien	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.