

Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande latérale gauche - 3P - 630A

REF. 0 266 69

DPX

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

DPX-IS, sectionneur sans déclenchement, à coupure visible pour le sectionnement en sûreté des installations et des lignes électriques

- Interrupteur-sectionneur DPX-IS630 sans déclenchement avec commande latérale gauche
- 3P - 630A - Reçoit les auxiliaires électriques - Le contact référence 026160 peut être contact auxiliaire d'alarme ou de précoupure selon la position de montage
- Livré avec :- plages de raccordement- cache-vis- rehausse de poignée
- Se monte sur platine dans les coffrets et armoires XL³
- Conforme à la norme NF IEC 60947-3 - Catégorie d'emploi AC23A

Les + installation

Fonction cadenassage intégrée dans la poignée

Les + utilisation

Assure la coupure en charge par sectionnement visible et action positive des contacts




Information sur la gamme

Gamme des disjoncteurs de puissance DPX : cette gamme a été remplacée par la gamme DPX³

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition interrupteur général	Oui	Commande motorisée en option	Non
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui	Commande motorisée intégrée	Non
Finition interrupteur de sécurité	Oui	Déclencheur voltétrique en option	Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non	Type de construction de l'appareil	Appareil complet installé dans un boîtier
Finition de l'inverseur	Non	Adapté à une fixation sur sol	Oui
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA	690 V	Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Oui
Tension de fonctionnement normale	230-690 V	Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Courant permanent nominal Iu	630 A	Adapté à un montage en distributeur	Oui
Courant permanent nominal, CA-21, 400V	630 A	Adapté à un montage intermédiaire	Non
Courant nominal de courte durée admissible Icw	12 kA	Couleur de l'élément d'actionnement	Noir
Puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V	252 kW	Finition de l'élément d'actionnement	Levier
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq	100 kA	Verrouillable	Oui
Nombre de pôles	3	Type de raccordement du circuit principal	Raccordement à vis
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions	4	Classe de protection (IP), face avant	IP20
		EAN/Gencode	3245060266691

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 802 59	Kit pièces de rechange pour maintenance interrupteur sectionneur DPX-IS630	98,18
9 802 64	Kit pour isolation des bornes de disjoncteur boîtier moulé DPX ³ 630 et interrupteur-sectionneur DPX-IS630	71,81
9 802 66	Kit pièces de rechange pour maintenance commande rotative latérale interrupteur-sectionneur DPX-IS250 et DPX-IS630	38,41

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.