



Programmateur ménager journalier avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A

REF. 0 958 60

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Programmateur, pour gérer le fonctionnement d'un appareil branché sur une prise de courant

- Programmateur ménager journalier
- Avec fiche 2P+T et socle 2P+T 16A - Alimentation 230V~ - 50Hz - Puissance maximum 3680W en 230V~
- Programmation par segment imperdable - Commutateur marche forcée / programmation automatique
- Livré sous blister avec Gencod
- Avec éclips de protection pour protection des enfants

Les + utilisation

Programmateur journalier

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	fiche d'adaptation avec prise	Passage automatique à l'été/hiver	Non
Finition de la prise	broche de contact de protection	Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation	230 - 230 V	Largeur hors tout	55 mm
Type de tension d'alimentation	AC	Hauteur hors tout	108.5 mm
Fréquence de tension d'alimentation	50 - 50 Hz	Profondeur/longueur hors tout	39.5 mm
Type d'entraînement	synchronisé avec le secteur	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Modèle	analogique	Température d'utilisation /d'installation	40 °C
Courant de commutation nominal à 230V CA	16 A	Température de stockage	-10 - 60 °C
Type d'horloge	horloge journalière	Couleur	blanc
Temps de commutation minimal	15 min	Sans halogène	Oui
		Objet connecté	Non