



BAES d'évacuation avec dispositif de balisage renforcé encastré Kickspot à LEDs IP40 IK04 plastique SATI Connecté

REF. 0 625 54

LEGRAND

217,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Bloc d'évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu'à l'extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

- DBR à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens à 120 lumens - 1 heure - BAES d'évacuation avec Dispositif de Balisage Renforcé - SATI Connecté
- Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
- Conforme au guide Accessibilité de l'AFNOR (BP P 96-101) pour le balisage des espaces d'attente sécurisés pour les personnes à mobilité réduite - Très faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Cd
- Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App Legrand ERP connecté
- Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable, permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152 mm (scie cloche à trépan référence 062597), maintien par 3 griffes ajustables et invisibles

Recommandations / restrictions d'usages




Les télécommandes modulaires référence 062520 ou référence 062521 permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Diamètre externe	187 mm
Fonction	éclairage d'évacuation	Largeur de montage	151 mm
Adapté au type de marquage	feuille/plaque inséré(e)	Hauteur/profondeur d'encastrément	61.5 mm
Type de marquage	uni/bilatéral	Longueur d'encastrément	151 mm
Pictogramme inclus	Oui	Diamètre d'encastrément	151 mm
Installation de surveillance	auto-test automatique	Nombre de pôles	4
Type de commutation	non permanent	Section de conducteur	2.5 mm ²
Avec raccordement à un télérupteur	Oui	Type de raccordement	raccordement à vis
Alimentation	autonome (batterie individuelle)	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Etat des accus	NiCd	Température de stockage	-10 - 50 °C
Source lumineuse	LED non interchangeable	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Avec source lumineuse	Oui	Neutre obligatoire	Oui
Douille	autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nombre de têtes de luminaire	1	Sans halogène	Oui
Matériau du boîtier	plastique	Capacité des bornes	1.5 - 2.5 mm ²
Couleur du boîtier	blanc	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau du couvercle	plastique transparent	Télécommande fournie	Non
Type de tension	AC	Maintien du câble	Non applicable
Tension nominale	207 - 253 V	Attache/serre-câble compatible avec ...	Non applicable
Courant nominal de la LED à courant constant	4 - 4.8 mA	Mode de commande	Filaire
Appareil	driver LED courant constant	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Élément de distribution de lumière	diffuseur	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)	Adressable	Oui
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	123000 h	Code CEI (Pack1)	Cs
Classe de protection (IP)	IP40	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	HB00009TA
Résistance aux chocs	IK04	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)
Classe de protection	II	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Cadmium
Protection contre l'incendie "D"	Non	Nombre de Pack 1	1
Puissance du système	1 W	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	2
Flux lumineux efficace	45 lm	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	53 g
Flux lumineux en mode veille	3 lm	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Température de couleur	5300 - 5300 K	Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)
Distance de reconnaissance	15 m	Objet connecté	Oui
Temps d'opération nominal	1 - 1 h	Type de communication	Autre
Largeur	187 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Autre
Hauteur/profondeur	202 mm	Moyen de pilotage	Configurateur
Longueur	240 mm	Programmable	Oui
		Intéropérabilité du protocole de connexion	Non

PIÈCES DÉTACHÉES

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980936	ETIQUETTE OPACIFIANTE REPOSITIONNABLE RECYCLABLE	11,08	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1
980935	3 ACCESSOIRES DE FIXATION MULTI-MATERIAUX KICKSPOT	22,50	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.