



Interrupteur différentiel DX³-ID arrivée haute et départ haut à vis - 2P 230V~ 25A typeA 30mA - 2 modules

REF. 4 116 16

VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	0.369 dm ³
Poids	173 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Bipolaires 230 V~

- Pour peigne HX³ optimisé universel réf. 4 049 26/37

Type A

- Vis/vis
- Sensibilité : 30 mA
- In : 25 A
- Nombre de modules : 2

Caractéristiques Générales

Interrupteurs différentiels DX³-ID - protection tête de groupe - arrivée haut / départ haut

- Permettent la répartition optimisée par peigne
- Conformes à la norme NF EN 61008-1
- Type AC : détectent les défauts à composante alternative
- Type A : détectent les défauts à composantes alternative et continue (circuits spécialisés : cuisinière, plaque de cuisson, lave-linge...)
- Type F : détectent les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
- Reçoivent les auxiliaires
- 2 types de connexion :
 - vis/auto : arrivée haute par bornes à vis et sortie haute par bornes auto
 - vis/vis : arrivée haute et sortie haute par bornes à vis