



Interrupteur bipolaire Céliane 10AX

REF. 0 670 20

CÉLIANE

LEGRAND

27,77 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Interrupteur bipolaire Céliane 10AX - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Capacité des bornes : 2x2,5mm² ou 1x4mm²
- Devient lumineux ou témoin avec lampes référence 665090 ou référence 665091

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la coupure simultanée de la phase et du neutre

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Résistance aux chocs	IK04
Type de commutation	Interrupteur bipolaire	Tension nominale	250 V
Type de commande	Bascule/bouton	Courant nominal assigné	10 A
Assemblage		Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
	Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire	Contact de report	Non
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Type de raccordement	Autre
Bouton-poussoir	Non	Interrupteur de chauffage	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Interrupteur de machine à laver	Non
Type de montage	Support de module	Largeur d'appareil	45 mm
Type de fixation	À clipser	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	39.5 mm
Matériau	Plastique	Profondeur d'encastrement	31 mm
Qualité du matériau	Thermoplastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Sans halogène	Oui	Compatible avec Google Assistant	Non
Traitement antibactérien	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Traitement de surface	Non traité	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition de la surface	Mat	Possible support IFTTT	Non
Couleur	Gris	Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Numéro RAL (équivalent)	7016	Température de stockage	-5-35 °C
Zone de texte/surface d'inscription	Non	Type de tension	AC
Voyant	Non	Fréquence d'alimentation	50-60 Hz
Fonction d'éclairage	Autre	Section de câble	4-4 mm ²
Type d'éclairage	Autre	EAN/Gencode	3414970487063
Adapté à la classe de protection (IP)	IP31		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.