

Colonnnette à clippage direct 1 compartiment 2 faces hauteur 0,68m couvercle PVC et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 6 530 03

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Colonnnette à clippage direct, pour distribution du courant vertical avec alimentation par le sol ou par le plafond

- Colonnnette à clippage direct, 1 compartiment 2 faces avec couvercle largeur 45mm - Hauteur 0,68m
- Couvercle PVC et corps en alu - Blanc RAL9003
- A équiper des prises Mosaic Link - Peut être équipée des kits Ovaline pour alimentation par le plafond
- Un accessoire kit finition perche permet d'habiller la perche et de masquer la descente des câbles
- IK7 système (corps+couvercle) - IK8 pour le corps aluminium - Conforme aux normes IEC 61084-2-4 et EN 50085-2-4

Avantages

Le concept Xcore (brevet Legrand) permet une finesse inégalée de la colonne : profil le plus fin du marché

Les + installation

La structure Xcore du corps de la colonne, permet de câbler des prises dos à dos (de part et d'autre) de la colonne

Les + utilisation

Facilité de câblage des prises électriques et installation rapide et pérenne grâce au système à clippage direct - Possibilité d'ajouter un pied métallique (référence 653086) de 6kg pour se transformer en colonnette mobile

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Matériau de la colonne d'installation	aluminium
Forme de colonne	carré	Qualité du matériau de la colonne d'installation	autre
Modèle	des deux côtés	Matériau de la colonne d'installation sans halogène	Oui
Précâblé	Non	Surface de la colonne	autre
Ajustable	Non	Couleur de la colonne	blanc
Hauteur de colonne	680 - 680 mm	Numéro RAL de la colonne	9003
Nombre de parties supérieures utilisables	2	Matériau de la partie supérieure	plastique
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Qualité du matériau de la partie supérieure	PVC
Type de fixation	visser	Matériau de la partie supérieure sans halogène	Non
Mobile	Non	Surface de la partie supérieure	non traité
Adapté à un montage au plafond	Non	Couleur de la partie supérieure	blanc
Montage au sol	Oui	Numéro RAL de la partie supérieure	9003
Entrée de câble	en dessous	Section transversale utile	2880 mm ²
Profil continu	Oui		