

Conduit flexible RTA PVC FP 2000 Ø intérieur 39,5mm

REF. 3 873 48

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Conduit pour système de conduits flexibles RTA PVC : assure la protection des fils et des câbles dans les installations en milieu acide

- Conduit PVC GE-PVC simple
- Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 39,5mm
- Avec raccord plastique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Sans halogène	Oui
Diamètre nominal	40 mm	Poli à l'intérieur	Oui
Diamètre nominal en pouces	Autre	Poli à l'extérieur	Oui
Diamètre externe	47.5 mm	Flexibilité	Flexible
Diamètre intérieur	39.5 mm	Couleur	Gris
Matériau	PVC	Homologation selon DIN EN 61386-23	Non
Matériau de l'hélice	Sans hélice	Homologation selon UR	Non
Matériau de gaine	Sans gaine	Homologation selon N	Non
Température d'utilisation	-15-70 °C	Homologation selon CSA	Non
Classe de protection (IP)	IP65	Temperature de stockage	-25-70 °C
Rayon de courbure, statique	170 mm	Profondeur/longueur hors tout	25 m
Résistant aux UV	Oui	EAN/Gencode	3414970348302