



## Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 2x2 postes ou 2x4 à 5 modules

REF. 0 802 64

BATIBOX

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique)
- Pour 2x2 postes ou 2x4 modules à 2x5 modules
- Pour fixation à vis d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet l'équipement de postes de travail

### Avantages

- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

### Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

### Les + utilisation

Permet la concentration de plusieurs fonctions au même endroit - Idéal en résidentiel pour l'équipement du coin TV ou l'équipement des postes de travail en milieu tertiaire

### Recommandations / restrictions d'usages

- S'utilise avec la boîte d'encastrement multimatériaux référence 080124

### Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Encastré		
Type de montage	Fixation avec vis	Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60mm	Non
Avec clou	Non	Montage encastré	Oui
Type de montage des modules d'insertion	Frontal	Adapté à une boîte de canal noyé	Non
Sens de montage	Horizontal et vertical	Adapté à un canal d'allège	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	5	Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35mm	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	2	Matériau	Métal
Avec boîte d'encastrement	Non	Qualité du matériau	Autre
Avec vis	Non	Traitement de surface	Galvanisé/électro galvanisé
		EAN/Gencode	3245060802646