

Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules



REF. 078887L

MOSAIC

LEGRAND

118,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Mosaic, kit poste de travail en saillie prêt à l'emploi à équiper de prises

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit poste de travail Mosaic en saillie pour 3x4 modules
- Composé de :
 - 1 cadre saillie avec entrées amovibles pour moulure 40x20mm
 - 3 supports 4 modules pour installation des mécanismes
 - entretoises amovibles pour l'intégration de mécanismes en poste simple
 - cloisons de séparation courants forts / courants faibles
 - plaque de finition blanche
- Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou encastrés
- Cadre saillie avec 4 entrées amovibles pour moulure 40x20mm et de 10 entrées de câble défonçables diamètre 20mm et 32mm

Avantages

- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
- Un design unique (forme asymétrique et rayon supérieur) devenu signature depuis 25 ans

Les + installation

Installation simple et rapide (sans outil) grâce au système de fixation par clippage des supports sur le cadre saillie

Les + utilisation

Jusqu'à 6 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc...

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------|---|---------------|
| Composition | Boîtier apparent | Avec entrée de câble | Oui |
| Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Oui | Avec entrée de câble | Oui |
| Nombre de modules (construction modulaire) | 12 | Avec insertion de raccord à écrou | Non |
| Nombre d'unités | 3 | Résistant aux chocs | Oui |
| Sens de montage | Horizontal | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Forme | Rectangulaire | Largeur | 237 mm |
| Matériau | Plastique | Hauteur | 166 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur | 55 mm |
| Sans halogène | Oui | Largeur d'appareil | 237 mm |
| Type de traitement de la surface | Non traité | Hauteur d'appareil | 166 mm |
| Finition de la surface | Brillant | Profondeur d'appareil | 55 mm |
| Couleur | Blanc | Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | Température d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
| Transparent | Non | Température de stockage | -10-70 °C |
| Avec cadre de recouvrement | Oui | EAN/Gencode | 3414971578609 |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.