

Interrupteur ou va-et-vient témoin étanche Plexo 10A livré complet avec voyant pour montage en apparent anthracite



REF. 0 700 29

PLEXO

LEGRAND

22,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo, commande d'éclairage étanche complète, prête à installer en apparent au mur, livrée avec boîtier saillie

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Interrupteur ou va-et-vient témoin 10A avec connexion rapide sans outil et repérage couleur
- Livré avec voyant
- Étanche et robuste IP55 IK08, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
- 2 modes de câblage possibles :
 - câblage hors platine et pose du mécanisme par simple clip
 - câblage possible avec la mécanisme déjà clipsé sur la platine
- Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation en intérieur ou extérieur
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
- IK08 : résistance à un choc de 5 joules

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Type de commutation Autre

Type de commande Bascule/bouton

Composition Mécanisme complet avec cadre

Interrupteur à bouton-poussoir Non

Nombre de bascules d'actionnement 1

Mode de pose Saillie

Type de fixation Fixation à vis

Avec cadre/support de montage Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Anthracite
Numéro RAL (équivalent)	7016
Couleur de l'opérateur de commutation	Anthracite
Zone de texte/surface d'inscription	Non
Voyant	Oui
Fonction d'éclairage	Éclairé sous tension
Type d'éclairage	LED interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs (IK)	IK08
Tension nominale	250 V
Calibre/courant nominal assigné (In)	10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes	10 AX
Contact de report	Non
Type de connexion	Borne automatique
Interrupteur de chauffage	Non
Interrupteur de machine à laver	Non
Largeur d'appareil	82 mm
Hauteur d'appareil	85 mm
Profondeur d'appareil	61 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Type de tension	AC
Fréquence	50-60 Hz
Neutre obligatoire	Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Capacité des bornes	1.5-2.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Section de câble	1.5-2.5 mm ²
Diamètre de tube pour produit saillié	16-25 mm
EAN/Gencode	3414972108584

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.