



Coffret de proximité 25A IK07 3P avec contact à fermeture pour coupure ou sectionnement d'un moteur 1 vitesse

REF. 0 226 00

143,80€ Tarif professionnel de référence HT

VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	1.563 dm ³
Poids	384 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets de proximité 12 à 25 A

- Composés d'un boîtier isolant : socle noir, capot jaune avec dégagements latéraux pour faciliter le câblage
- Poignée frontale rotative rouge sur fond jaune pour identification visuelle immédiate (position O : ouvert, position I : fermé), cadénassable en position O (4 cadenas Ø6 mm réf. 0 227 97)

25 A - IK 07

- Pour coupure/sectionnement d'un moteur 1 vitesse
- Livrés avec 2 vis de blocage anti-fraude, et 1 borne relais pour continuité du neutre ou de la terre (2 x 10 mm²)
- 3P + contact à fermeture (report de position à distance)

Caractéristiques Générales

Coupure de proximité 12 à 160 A

- Permet la coupure en charge, le sectionnement et le cadénassage en position O d'un équipement situé à distance :
- coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée)
- moteurs
- machines fixes ou mobiles
- climatiseurs...
- Peut également assurer la fonction d'interrupteur général, de coupure d'urgence, d'arrêt d'urgence
- Répond aux exigences du décret 93.40 sur la mise en conformité des machines et équipements de travail (fixes/portatifs), à l'exception des interrupteurs combinés