



Art d'Arnould univers Epure chargeur double USB 2,4A - bronze

REF. 67322

ART D'ARNOULD

LEGRAND

Finition Epure Bronze

INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, un chargeur qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Chargeur 2 USB Type-A 2,4A Art d'Arnould
- Univers Epure Bronze
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
		Résistance aux chocs	IK02
Modèle	Autre	Traitement antibactérien	Non
Type de chargeur USB	AA	Profondeur d'encastrement	38 mm
Nombre de sorties	2	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Tension de fonctionnement	220-240 V	Température de stockage	-10-70 °C
Fréquence	50-60 Hz	Type de tension	AC
Courant de sortie max.	3000 mA	Power Delivery	Non
Tension de sortie	5 V	Neutre obligatoire	Oui
Type de raccordement	Borne à vis	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de montage	Encastré	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Couleur	Bronze	Sans halogène	Oui
Largeur d'appareil	80 mm	Section de câble	2.5-2.5 mm ²
Hauteur d'appareil	80 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non
Profondeur d'appareil	86 mm	EAN/Gencode	3233620673225
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm		