

## Art d'Arnould univers Epure chargeur double USB 2,4A - bronze

REF. 67322

ART D'ARNOULD

LEGRAND



Finition Epure Bronze

205,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### INFORMATION PRODUIT

Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Art d'Arnould Univers Epure Bronze, un chargeur qui s'adapte parfaitement à l'esprit et l'usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

- Chargeur 2 USB Type-A 2,4A Art d'Arnould
- Univers Epure Bronze
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Art d'Arnould est une gamme d'interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que les appliques murales et les liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	autre	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Type de chargeur USB	AA	Résistance aux chocs	IK02
Nombre de sorties	2	Traitement antibactérien	Non
Tension de fonctionnement	220-240 V	Profondeur d'encastrement	38 mm
Fréquence	50-60 Hz	Température d'utilisation /d'installation	-5-40 °C
Courant de sortie max.	3000 mA	Température de stockage	-10-70 °C
Tension de sortie	5 V	Type de tension	AC
Type de raccordement	borne à vis	Power Delivery	Non
Type de montage	encastré	Neutre obligatoire	Oui
Couleur	bronze	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Largeur d'appareil	80 mm	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Hauteur d'appareil	80 mm	Sans halogène	Oui
Profondeur d'appareil	86 mm	Section de câble	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm	Equipé d'un porte étiquette	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.