

Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastree

REF. 0 415 33



VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

| | |
|-----------|-----------------------|
| Marque | Legrand |
| Emballage | 1 unité |
| Volume | 1.315 dm ³ |
| Poids | 241 g |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Sirènes électromécaniques IP 30 - IK 05

- Fixation saillie ou semi-encastree

Courant continu

- Tension : 24 V =
- Puissance : 12 W
- Consommation : 516 mA
- Poids : 0,2 kg
- Fonction continu : 200 h
- Niveau sonore à 1 m : 100 dB

Caractéristiques Générales

Signalisation sonore tertiaire