



Alimentation électrique de sécurité AES 27V 5W pour DAS 24V à sortie unique

REF. 0 614 79

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement permettant d'alimenter les dispositifs d'évacuation et les dispositifs actionnés de sécurité

- Alimentation électrique de sécurité (AES)
- 27V - 5W - Alimentation 230V - 50HzAES - 60HzAES pour DAS 24V à sortie unique
- Equipée de batteries Ni-Cd étanches - Autonomie 1h
- Conforme à la norme NF S 61-940 - Certifié NF AEAS

Les + utilisation

Cette AES peut être utilisée uniquement pour alimenter la partie mise en sécurité d'une installation incendie (alimentation DAS et diffuseurs sonores) - Alimentation en courant continu des installations de sécurité incendie (DAS de compartimentage, désenfumage, diffuseurs sonores...), secteur présent comme absent

Recommandations / restrictions d'usages

L'alimentation des périphériques de détection (détecteurs linéaires ou tableaux répéteurs) n'est pas autorisée avec cette AES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui	Composition de l'élément (Pack1)	Nickel-Cadmium
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui	Nombre de Pack 1	1
Code CEI (Pack1)	LR20	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	10
Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	22868400	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	140 g
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Accumulateur (rechargeable)	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
		Type réglementaire (Pack1)	I : Industriel (Pas Portable)